


**KOMET® vändskär P25M, P25M, Beteckning: 14-6603****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 216700 14-6603 |
| GTIN | 4047109073104 |
| Artikelklass | 24T |

Beskrivning**Utförande:**

Med spår runt om. Med ökad släppningsvinkel för förbättrad släppning. Släppningsvinkel 15°.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------------|
| ISO-kod vändskär | TOHX 090204 EN |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Antal byten/skär | 3 |
| Sort | P25M |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--|------------|----------------|---------|
|--|------------|----------------|---------|

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|---|
| Aluminium, plast | lämplig | 250 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 250 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 250 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 120 m/min | M |
| vått maximal | lämplig | | |