

 KOMET**KOMET® vändskär, BK8425, Beteckning: 32-050****Beställningsdata**

Ordernummer	216770 32-050
GTIN	4047109190399
Artikelklass	24T

Beskrivning**Utförande:**

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TOHT 160408 EN
Sort	BK8425
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	250 m/min	N

Alu > 10% Si	mindre lämplig	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	150 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		