

 KOMET**KOMET® vändskär P25M, P25M, Beteckning: 26-660****Beställningsdata**

Ordernummer	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Artikelklass	24T

Beskrivning**Utförande:**

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TOHX 140305 EN
Hörnradi	0,5 mm
Antal byten/skär	3
Sort	P25M
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	lämplig	250 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	120 m/min	M
vått maximal	lämplig		