

Garant**Cirkulärfräsar, Hård-metall, Typ: 27XL****Beställningsdata**

Ordernummer	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Artikelklass	21Q

Beskrivning**OBS!:**

Det verkliga stickdjupet s_{max} beräknas så här: $(D-d_1) / 2$.

Verktygsbyte: PowerCard

Invändig: ja

för skivtyp: P26

minsta borrh-Ø D: 22 - 37 mm

Invändig diameter d_1 : 15,5 mm

maximalt sågdjup S_{max} : 10,75 mm

Utkragningslängd L_1 : 25 mm

totallängd L_{tot} : 180 mm

Teknisk beskrivning

Spännskruv-sats	219819 (20IP; 5,7 Nm)
totallängd L_{tot}	180 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Invändig diameter d_1	15,5 mm
minsta borrh-Ø D	22 - 37 mm
maximalt sågdjup S_{max}	10,75 mm
Skaftutförande	cylindrisk
Utkragningslängd L_1	25 mm

Skaft	DIN 6535 HA
för skivtyp	P26
Invändig	ja
Gängdjup	21,5 mm
Material fräs	Hård-metall
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Cirkulärfräsar

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219819
-----------------------------	--------