

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M \times L ngd L1:
M6X25****Best llningsdata**

Ordernummer	301309 M6X25
GTIN	4045197706683
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Cylindriskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

$\varnothing D_2$	10 mm
H�ltdiameter D_1 tolerans IT6	6,5 mm
g�ngaM	M6 \times 25
Effektiv l�ngd L_1	25 mm
L_2	5 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	44 mm
Utv�ndig- $\varnothing D$	13 mm
f�ste	SK 40
H�llare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40