

Garant**Verktvågshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M8X25****Beställningsdata**

Ordernummer	301309 M8X25
GTIN	4045197706690
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	44 mm
Ø D ₂	13 mm
L ₂	5 mm
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	8,5 mm
Effektiv längd L ₁	25 mm
gängaM	M8×25
Utvändig-Ø D	15 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
	308806 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
--	------------

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
--	-----------

DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
--------------------------------------	-----------

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
---------------------------------------	-----------

Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
-------------------------------------	-----------

Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
-------------------------------------	-----------