

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M10X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301309 M10X100
GTIN	4045197706744
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Håldiameter D ₁ tolerans IT6	10,5 mm
gängaM	M10×100
Effektiv längd L ₁	100 mm
utkragningslängd A-mått	119 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad
passar för konor 40

Dragtappartätad passar för konor 40

308635 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40

308765 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för
konor 40

308806 40