


Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M \times L ngd L1:
M16X100****Best llningsdata**

Ordernummer	301309 M16X100
GTIN	4045197706843
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Cylindriskt utf rande.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

H�ldiameter D_1 tolerans IT6	17 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	119 mm
Effektiv l�ngd L_1	100 mm
L_2	5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
g�ngaM	M16 \times 100
Utv�ndig- $\varnothing D$	36 mm
f�ste	SK 40
H�llare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
	308820 40

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar
för konor 40

308630 40

Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar
för konor 40

308625 40

Specialdragtapp passar för konor 40

308740 40

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40

308795 40

Dragtappartätad, form B passar för konor 40

308650 40