

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M12X50****Beställningsdata**

Ordernummer	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D_1 tolerans IT6	12,5 mm
gängaM	M12×50
Effektiv längd L_1	50 mm
Ø D_2	21 mm
L_2	5 mm
utkragningslängd A-mått	69 mm
Utvändig-Ø D	24 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40