


Garant**eco-VARIO-LINE verktygshållare, Vänster, Skafthöjd h: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273871 16
GTIN	4045197702258
Artikelklass	21W

Beskrivning**Passar till:**

eco-skärhållare nr 273875.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-systemfästen nr 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-skärhållare).

Invändig: ja

Funktionsbredd L_4 : 21 mm L_1 : 78 mm L_2 : 24,5 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivning

Skafthöjd h	16 mm
L_2	24,5 mm
L_1	78 mm
Funktionsbredd L_4	21 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Kläm-skruv	279910
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500