


Garant**eco-VARIO-LINE verktygshållare, Höger, Skafthöjd h: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273870 25
GTIN	4045197702241
Artikelklass	21W

Beskrivning**Passar till:**

eco-skärhållare nr 273874.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-systemfästen nr 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$ (eco-skärhållare).

Invändig: ja

Funktionsbredd L_4 : 30 mm L_1 : 95,5 mm L_2 : 24,5 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Teknisk beskrivning

L_2	24,5 mm
Funktionsbredd L_4	30 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Skafthöjd h	25 mm
L_1	95,5 mm
Serie	Eco

Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

Kläm-skruv	279910
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10