


**Garant****eco-VARIO-LINE verktygshållare, Vänster, Skafthöjd h: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273871 25
GTIN	4045197702272
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Passar till:**

eco-skärhållare nr 273875.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-systemfästen nr 317900 – 319886.

 $L = L_1 + L_3$  (eco-skärhållare).

Invändig: ja

Funktionsbredd  $L_4$ : 30 mm $L_1$ : 95,5 mm $L_2$ : 24,5 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Teknisk beskrivning**

$L_1$	95,5 mm
Skafthöjd h	25 mm
Funktionsbredd $L_4$	30 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
Serie	Eco

Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Klämhållare

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9