

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga cylindrisk form, HSK-A 63, Gänga M × Längd L1: M16X50****Beställningsdata**

Ordernummer	307042 M16X50
GTIN	4045197707017
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

Teknisk beskrivning

L ₂	5 mm
Ø D ₂	29 mm
Effektiv längd L ₁	50 mm
gängaM	M16×50
utkragningslängd A-mått	76 mm
Håldiameter D ₁	17 mm
fäste	HSK-A 63

Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga