

Garant**Krympchuck, PSC-50 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308567 18
GTIN	4045197703644
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- **Med Balluffchip-hål.**
- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade funktionsytor för PSC-innerkonturen.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännhylsa D₁: 18 mm

utkragningenslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	18 mm
utkragningenslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	33 mm
Utvändig-Ø D	42 mm

fäste	PSC-50 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Underskåp för	354290
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1