

Garant**Krympchuck, PSC-40 kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308566 8
GTIN	4045197703514
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- **Med Balluffchip-hål.**
- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade funktionsytor för PSC-innerkonturen.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännhylsa D₁: 8 mm

utkragningenslängd A-mått: 75 mm

Utvändig-Ø D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
utkragningenslängd A-mått	75 mm
Ø D ₂	21 mm
Utvändig-Ø D	27 mm

fäste	PSC-40 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Underskåp för	354290
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1