

Garant**Krympchuck, PSC-50 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308567 10 |
| GTIN | 4045197703606 |
| Artikelklass | 31C |

Beskrivning**Utförande:**

- **Med Balluffchip-hål.**
- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Bearbetade funktionsytor för PSC-innerkonturen.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Bearbetningsstrategi: HSC

Spännhylsa D₁: 10 mm

utkragningenslängd A-mått: 75 mm

Utvändig-Ø D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 10 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 75 mm |
| Utvändig-Ø D | 32 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| fäste | PSC-50 kort |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Underskåp för | 354290 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |