

Garant

用于车床回转顶尖, 型号: 1



订购数据

订货号	320625 1
GTIN	4045197719089
产品分类	31Z

描述

技术说明:

- 通过不同外形基于相同的支承工具而实现高灵活性。
- 整体经过淬硬处理及研磨。
- 磨损后更换快速而经济。

适合于:

车床回转顶尖编号 320615, 编号 320617, 编号 320659 规格尺寸 2, 编号 321265 规格尺寸 3, 编号 321335 规格尺寸 2。

适合的颜色代码: K12

外径 D: 14 mm

小顶尖直径 D_i : 4 mm

柄直径 d: 12 mm

有效长度 L_1 : 32 mm

顶角: 60 degrees

顶角: 30 degrees

技术说明

柄直径 d	12 mm
-------	-------

小顶尖直径 D_1	4 mm
有效长度 L_1	32 mm
外径 D	14 mm
顶角	60 degrees
顶角	30 degrees
扳手开口度	12 mm
适合的颜色代码	K12
产品类别	定心顶尖