

**“Extra”钢板工具箱, 型号: 5/530**

## 订购数据

订货号	693455 5/530
GTIN	2050001895400
产品分类	66K

## 描述

## 技术说明:

可用挂锁锁紧（编号 085830 及以下）。通过连续的铰接杆固定顶盖板。  
极其坚固的结构，部分是由 **0.9 mm** 钢板制成。

## 涂层:

橙色工具箱和煤灰色握柄，粉末涂装。

外部尺寸，长度: 530 mm

外部尺寸，宽度: 200 mm

外部尺寸，高度: 200 mm

规格: 5 件套

重量: 6.3 kg

## 技术说明

重量	6.3 kg
外部尺寸，宽度	200 mm
外部尺寸，长度	530 mm
规格	5 件套
外部尺寸，高度	200 mm

## 配件

圆筒锁，带高锁环 单独锁合 外壳直径 40 mm	085866 40
圆筒锁套装 每套 4 件，钥匙共用 外壳直径 40 mm	085865 40
圆筒锁 单独锁合 外壳直径 50 mm	085880 50
圆筒锁 单独锁合 外壳直径 50 mm	085890 50
数字密码组合锁，带高锁环 外壳直径 50 mm	085832 50
数字密码组合锁 外壳直径 50 mm	085831 50
精密圆筒锁，带高锁环 钥匙共用 外壳直径 40 mm	085876 40
精密圆筒锁 钥匙共用 外壳直径 50 mm	085870 50
精密圆筒锁 单独锁合 外壳直径 50 mm	085850 50
数字密码组合锁 外壳直径 40 mm	085885 40
圆筒锁，标准质量 单独锁合 外壳直径 50 mm	085860 50
精密圆筒锁，带高锁环 单独锁合 外壳直径 40 mm	085875 40
数字密码组合锁 外壳直径 40 mm	085830 40
圆筒锁，带高锁环 单独锁合 外壳直径 40 mm	085882 40
精密圆筒锁 单独锁合 外壳直径 40 mm	085855 40
ALUTITAN 挂锁 单独锁合 外壳直径 50 mm	085868 50