



1/4" 套筒扳手套装 - 四方头 38 件套



订购数据

订货号	630370
GTIN	3662424040023
产品分类	63V

描述

技术说明:

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准; 扳手套筒符合 DIN 3124 标准。内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。

应用:

适用于螺纹 M3 – M8 的外六角螺栓/螺母以及螺纹 M4 – M8 的内六角螺栓。

适用于螺纹 M2 – M6 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M3 – M5 的一字槽螺栓, 适用于螺纹 M3 – M8 的内 Torx®。

供货范围:

套筒扳手套筒, 适用于外六角: 10 件, 规格尺寸 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

批头, C 6.3, 适用于内六角: 5 件, 规格尺寸 3; 4; 5; 6; 7 mm

批头 C 6.3, 配套用于 Torx®, 带有钻孔: 7 件, 规格尺寸 TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

批头, C 6.3, 用于十字头: 3 件, 规格尺寸 1; 2; 3

批头, C 6.3, 用于米字头: 3 件, 规格尺寸 1; 2; 3

批头, C 6.3, 适用于一字头: 3 件, 规格尺寸 4.5×0.6; 6.5×1.2; 8×1.2 mm

起子头固定头: 1 件, 规格尺寸 1/4 英寸, 四方头 – 1/4 英寸, 六角形扳手辅助工具

连接杆: 1 件 钻头柄 E 6.3 – 四方 1/4 英寸

插拔式螺丝刀: 1 件

加长杆: 2 件, 规格尺寸 55; 100 mm

万向接头: 1 件

棘轮扳手: 1 件
 放置于: 塑料盒
 高度: 48 mm
 方形驱动插口: 1/4 inch
 扳手开口度范围, 六角套筒扳手: 5.5-14 mm
 扳手开口度范围, 六角扳手: 3-7 mm

技术说明

驱动型式	螺丝起子, 用于带孔的 TORX® 螺栓
驱动型式	一字
驱动型式	十字头螺丝起子
驱动型式	米字
驱动型式	6 角套筒
驱动型式	六角
方形驱动插口	1/4 inch
部件数量	38
扳手开口度范围, 六角套筒扳手	5.5-14 mm
扳手开口度范围, 六角扳手	3-7 mm
包装	塑料盒
长度	152 mm
宽度	92 mm
高度	48 mm
产品类别	套筒扳手