



双头梅花扳手套装, 工具数量: 11



订购数据

订货号	952447 11
GTIN	4062406154417
产品分类	91A

描述

技术说明:

通用的工具套装, 配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油, 不吸收液体。无烟煤色盖板, 下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模, 编号 952001, 规格尺寸 952447: 1 件

HOLEX 双套头扳手套装 617960, 规格尺寸 11 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34) : 1 件

抽屉的填充度, 单位: G: 8×20

宽度: 200 mm

深度: 500 mm

宽度, 单位: G: 8

深度, 单位: G: 20

技术说明

深度, 单位: G	20
宽度	200 mm
宽度, 单位: G	8
深度	500 mm
硬质泡沫材料特性 LD45, 厚度	30 mm
抽屉的填充度, 单位: G	8×20

产品类别

硬质泡沫刻模，配套扳
手（套头和开口扳手）

配件

适用于工具套装的硬质泡沫刻模 适用于硬质泡沫系列
952447

952001 952447

双套头扳手套装，直头 扳手数量 11

617960 11