



保养工具套装， 35 件套



订购数据

订货号	680370
GTIN	4013288178336
产品分类	63H

描述

技术说明:

紧凑型工具套装，包括用于室内和室外保养工作的最重要的工具。

内容:

Kraftform 手柄，VDE 绝缘: 1 件，编号 667411，规格尺寸 1

一字螺丝起子批头，VDE 绝缘: 各 1 件，规格尺寸 0.4; 0.6; 0.8; 1.0 mm

十字螺丝起子批头，VDE 绝缘: 各 1 件，规格尺寸 1; 2

米字螺丝起子批头，VDE 绝缘: 各 1 件，规格尺寸 1; 2

Torx® 螺丝起子批头，VDE 绝缘: 各 1 件，规格尺寸 TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv-BITS C 6,3: 各 1 件，编号 675320，规格尺寸 1/25; 2/25

六角批头 C 6.3: 各 1 件，编号 675240，规格尺寸 3; 4; 5; 6

Torx® 批头 C 6.3: 1 件，编号 675340，规格尺寸 TX25

带有磁铁的 1/4 英寸批头座: 1 件

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 各 1 件，规格尺寸 5.5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 英寸的加长杆: 1 件，规格尺寸 75 mm

1/4 英寸的连接柄: 1 件

1/4 英寸的细齿棘轮“Zyklop Speed”: 1 件，编号 632390

螺钉夹爪: 1 件，编号 666425，规格尺寸 2

测电笔: 1 件，编号 665030，规格尺寸 3

双头开口扳手“Joker”: 1 件，规格尺寸 10x13 mm

提示:

装在折叠布袋中供货。

技术说明

部件数量	35
------	----

配件

螺钉夹爪 型号 2	666425 2
适用于米字头的批头，1/4 英寸 十字头规格/整个长度 1/25 mm	675320 1/25
适用于六角头的批头，1/4 英寸 Hex Plus 牙型 六角 3 mm	675240 3
测电笔 刀刃宽度 3 mm	665030 3
细齿棘轮“Zyklop Speed”可以切换，1/4 英寸，带有摆转头和顶出器	632390
适用于六角头的批头，1/4 英寸 Hex Plus 牙型 六角 5 mm	675240 5
适用于六角头的批头，1/4 英寸 Hex Plus 牙型 六角 4 mm	675240 4
适用于 Torx® 的批头，1/4 英寸 Torx 星形轮廓 TX25	675340 TX25
适用于米字头的批头，1/4 英寸 十字头规格/整个长度 2/25 mm	675320 2/25
适用于六角头的批头，1/4 英寸 Hex Plus 牙型 六角 6 mm	675240 6
强力手柄 VDE，单件 型号 1	667411 1