

Garant
3/8 英寸套筒扳手套装, 工具数量: 37

订购数据

订货号	953741 37
GTIN	2050002004276
产品分类	91A

描述
技术说明:

常见的工具套装, 存放在双色 PE 硬泡沫刻模中。闭孔泡沫塑料耐油, 不吸收液体。无烟煤色盖板, 下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

硬泡沫刻模占据抽屉有效面积的 1/4 (10 G × 8 G 或 250 × 200 mm) 或 1/2 (20 G × 8 G 或 500 × 200 mm)。

适合于:

新款 **GARANT** 工具车, 配备抽屉架抽屉, 新型抽屉定位尺寸为 **20 G × 16 G** 或 500 × 400 mm (宽×深)。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模, 编号 952001, 规格尺寸 953741: 1 件

GARANT 六角套筒, 编号 637125, 规格尺寸 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 各 1 件

GARANT Torx® 螺丝起子批头, 编号 637560, 规格尺寸 TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: 各 1 件

GARANT 6 角螺丝起子批头, 编号 637629, 规格尺寸 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: 各 1 件

GARANT 可切换棘轮扳手, 编号 635025, 规格尺寸 3/8: 1 件

GARANT 延长杆, 编号 635429, 规格尺寸 75; 125; 240: 各 1 件

GARANT T 形手柄, 编号 635729, 规格尺寸 200: 1 件

GARANT 万向接头, 编号 636229, 规格尺寸 3/8: 1 件

方形驱动插口: 3/8 inch

宽度: 200 mm

深度: 500 mm

宽度, 单位: G: 8

深度, 单位: G: 20

技术说明

宽度	200 mm
深度	500 mm
宽度, 单位: G	8
深度, 单位: G	20
硬质泡沫材料特性 LD45, 厚度	30 mm
抽屉的填充度, 单位: G	8x20
方形驱动插口	3/8 inch
产品类别	硬质泡沫刻模, 配套套筒扳手

配件

3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 12 mm	637125 12
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 11 mm	637125 11
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 4 mm	637629 4
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 7 mm	637629 7
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 9 mm	637125 9
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 3 mm	637629 3
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX9	637560 TX9
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX25	637560 TX25
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX20	637560 TX20
加长杆, 3/8 英寸 总长度 75 mm	635429 75
加长杆, 3/8 英寸 总长度 240 mm	635429 240
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 17 mm	637125 17
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX27	637560 TX27
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 16 mm	637125 16

3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 19 mm	637125 19
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 24 mm	637125 24
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 18 mm	637125 18
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 8 mm	637125 8
3/8 英寸的万向接头 型号 3/8	636229 3/8
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 14 mm	637125 14
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX15	637560 TX15
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 22 mm	637125 22
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX40	637560 TX40
加长杆, 3/8 英寸 总长度 125 mm	635429 125
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX10	637560 TX10
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 8 mm	637629 8
T 形手柄, 3/8 英寸 总长度 200 mm	635729 200
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 21 mm	637125 21
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX30	637560 TX30
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 10 mm	637125 10
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 15 mm	637125 15
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive 扳手开口度 13 mm	637125 13
螺丝起子批头, 3/8 英寸, 适用于 Torx® 短型 Torx 星形轮廓 TX45	637560 TX45
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 10 mm	637629 10
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 6 mm	637629 6
适用于工具套装的硬质泡沫刻模 适用于硬质泡沫系列 953741	952001 953741
3/8 英寸 六角螺丝起子批头 六角 5 mm	637629 5
双向棘轮扳手, 3/8 英寸, 带顶出器 型号 3/8	635025 3/8