



## 1/2" 套筒扳手套装 - 四方头 21 件套, 型号: 6



### 订购数据

订货号	637716 6
GTIN	3662424003219
产品分类	63V

### 描述

#### 技术说明:

驱动/连接件, 符合 **DIN 3122 / 3123** 标准要求; 套筒扳手套筒, 符合 **DIN 3124** 标准要求。内/外四方符合 **DIN 3120** 标准要求。

防尘的伸缩式可逆棘轮。可分 8 级抽出 264 – 397 mm 长度。

#### 应用:

适用于带螺纹 M5 – M32 的外六角螺栓/螺母。

#### 供货范围:

六角套筒头组: 17 件, 规格尺寸 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

角度加长件: 1 件, 8°; 130 mm

加长件: 1 件, 250 mm

万向接头: 1 件

棘轮扳手: 1 件

放置于: 带固定功能的塑料工具箱

高度: 58 mm

方形驱动插口: 1/2 inch

扳手开口度范围, 六角套筒扳手: 8-32 mm

### 技术说明

驱动型式	六角套筒扳手
部件数量	21

扳手开口度尺寸	公制
扳手开口度范围，六角套筒扳手	8-32 mm
方形驱动插口	1/2 inch
包装	塑料工具箱，带有工具架 / 搁槽
长度	340 mm
宽度	180 mm
高度	58 mm
产品类别	套筒扳手