



用于更换插件的随动车床回转顶尖, 直径 **D: 20 mm**



订购数据

订货号	320615 20
GTIN	4045197773623
产品分类	31Z

描述

技术说明:

- 弹性规格可在加工过程中实现轴向长度平衡。
- 整体经过淬硬处理及研磨。采用长效润滑，免维护。
- 特殊密封可防止污物和冷却液侵入。

应用:

顶尖可以更换，因而应用灵活。广泛适用于 CNC 机床的刀塔和副轴。

供货范围:

包括用于松开插件的顶叉。

特殊附件:

可以更换的顶尖，参见编号 320625。

主体直径 D: 40 mm

柄直径 D_1 : 12 mm

适用工件重量: 200 kg

总长度 L: 90 mm

有效长度 L_1 : 41 mm

弹性行程: 2.4 mm

技术说明

主体直径 D	40 mm
适用工件重量	200 kg
总长度 L	90 mm
径向跳动误差	0.01 mm

柄直径 D ₁	12 mm
直径 d	20 mm
最高转速	4000 min ⁻¹
有效长度 L ₁	41 mm
弹性行程	2.4 mm
适合的颜色代码	K12

配件

车床回转顶尖刀头 型号 5	320625 5
车床回转顶尖刀头 型号 1	320625 1
车床回转顶尖刀头 型号 6	320625 6
车床回转顶尖刀头 型号 4	320625 4
车床回转顶尖刀头 型号 3	320625 3
车床回转顶尖刀头 型号 2	320625 2