

可堆垛的工作平台, 型号: **1040X835**

订购数据

订货号	919981 1040X835
GTIN	4052462053540
产品分类	94B

描述

技术说明:

坚固的圆管结构, 四周带防撞保护。背板为钢网和防滑工作台面。宽的一边有适合铲车铲入的接口。插销保险可防止滑牙。带有镀锌的工具存放板。

底面尺寸 740x740 mm。

应用:

用于在较高的建筑物体上, 例如屋顶灯光, 进行安全的维修和保养作业。

标准:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

涂层:

涂橙黄色 RAL 2000 漆。

提示:

组合叉车使用工作平台时, 请遵守所在国家的特定要求。配套用于奥地利 (经 TÜV Austria 认证) 和比利时的工作平台承索。

高度: 1900 mm

宽度: 835 mm

深度: 1040 mm

站立面宽度: 740 mm

站立面深度: 740 mm

进料箱尺寸 A: 200 mm

技术说明

重量	58 kg
宽度	835 mm
进料箱尺寸 D	80 mm
进料箱尺寸 A	200 mm
承载能力	240 kg
深度	1040 mm
装卸槽口间隔距离 B	280 mm
高度	1900 mm
站立面宽度	740 mm
站立面深度	740 mm
产品类别	叉车辅助设备