

Garant

冷却单元, 型号: CU1



订购数据

订货号	354215 CU1
GTIN	4045197801784
产品分类	31E

描述

技术说明:

- 冷却套件存放架。
- 单机型号。
- **2** 个强制导向式接触冷却器（不会损伤刀具！）。

应用:

- 用于根据轮廓而进行冷却。

供货范围:

- 包括主动式冷却器。
- **5** 个冷却块，直径 **6 – 32 mm**，编号 **354260**。

特殊附件:

- 配套底柜，编号 **354290**。
- 冷却套件，编号 **354260** – 编号 **354279**（备件清单）。

提示:

为运行主动式制冷器需要 1.4 升乙二醇（比如 Glysantin G48）。

宽度: 430 mm

高度: 902 mm

深度: 533 mm

重量: 39 kg

主动冷却器 宽度: 413 mm

主动冷却器 高度: 415 mm

技术说明

主动冷却器 宽度	413 mm
重量	39 kg
主动冷却器 深度	283 mm
主动冷却器 重量	22 kg
主动冷却器 高度	415 mm
深度	533 mm
主动冷却器 功率	0.47 kW
宽度	430 mm
高度	902 mm
主动冷却器 电源参数	230 V / 50 - 60 Hz
供电	电源驱动
产品类别	热胀仪配件

配件

长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 16,1-22 mm	354236 16,1-22
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 3-5,9 mm	354235 3-5,9
更换垫圈, 用于线圈 SU1 用于夹紧直径 20-32 mm	354240 20-32
刀具底部夹持 用于 PSC 用于锥形刀柄 63 PSC	354227 63
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 32 HSK	354226 32
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 6-9 mm	354235 6-9
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 100 HSK	354226 100
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 50 HSK	354226 50
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 9,1-12 mm	354235 9,1-12
更换垫圈, 用于线圈 SU1 用于夹紧直径 6-12 mm	354240 6-12
长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 22,1-32 mm	354236 22,1-32
长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 6-9 mm	354236 6-9

刀具底部夹持 用于 PSC 用于锥形刀柄 40 PSC	354227 40
更换垫圈, 用于线圈 SU1 用于夹紧直径 12-20 mm	354240 12-20
刀具底部夹持 用于 SK 用于锥形刀柄 30 SK	354225 30
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 80 HSK	354226 80
刀具底部夹持 用于 PSC 用于锥形刀柄 50 PSC	354227 50
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 22,1-32 mm	354235 22,1-32
刀具底部夹持 用于 SK 用于锥形刀柄 50 SK	354225 50
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 40 HSK	354226 40
长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 3-5,9 mm	354236 3-5,9
长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 12,1-16 mm	354236 12,1-16
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 16,1-22 mm	354235 16,1-22
刀具底部夹持 用于 HSK 用于锥形刀柄 63 HSK	354226 63
长型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 9,1-12 mm	354236 9,1-12
刀具底部夹持 用于 SK 用于锥形刀柄 40 SK	354225 40
更换垫圈, 用于线圈 SU1 用于夹紧直径 3-5 mm	354240 3-5
刀具底部夹持 用于 PSC 用于锥形刀柄 30 PSC	354227 30
短型冷却适配器 4.5° 用于夹紧直径 12,1-16 mm	354235 12,1-16
冷却块 坯料	354279
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 10 mm	354268 10
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 12 mm	354268 12
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 3 mm	354268 3
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 4 mm	354268 4
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 5 mm	354268 5
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 6 mm	354268 6
冷却插件 3° 适用的夹紧直径 D1 8 mm	354268 8
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 10-12 mm	354260 10-12
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 14-16 mm	354260 14-16
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 18-20 mm	354260 18-20
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 25-32 mm	354260 25-32

冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 3-5 mm	354260 3-5
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 6-8 mm	354260 6-8
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 10-12 mm	354265 10-12
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 3-5 mm	354265 3-5
冷却插件 4.5° 适用的夹紧直径 D1 6-8 mm	354265 6-8
热缩机的底柜 宽度 1500 mm	354291 1500