


Garant
XDLW 09T308 TN, HB7705, 型号: HART


订购数据

订货号	212955 HART
GTIN	4045197321268
产品分类	21A

描述

提示:
 应用参考值适用于 $a_e = 0.5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ 最大}}$
 每颗刀齿的进给 f_z : 0.43 mm
 ISO 代码, 转位刀片: XDLW 09T308 TN
 型号: HART
 角半径: 0.8 mm
 编程半径, 针对 $a_{p \text{ max}}$: 1.99 mm

技术说明

型号	HART
ISO 代码, 转位刀片	XDLW 09T308 TN
编程半径, 针对 $a_{p \text{ max}}$	1.99 mm
角半径	0.8 mm
类型	HB7705
刀具材料	硬质合金

最大切割深度 $a_{p\max}$	1.15 mm
每颗刀齿的进给 f_z	0.43 mm
更换次数/切刃数量	4
产品类别	转位刀片，用于铣削