

Garant平板式消磁器 **DM1**, 型号: **300**

订购数据

订货号	380862 300
GTIN	4045197886224
产品分类	310

描述

技术说明:

- 极板采用片状硅板, 功率损失因感应涡流而较小。
- 电源 **230 V / 50 Hz** 或 **115 V / 60 Hz** (可转换)。
- 防护等级 **IP21** (完全封装式设备)。
- 接通持续时间 **100%** (能够连续运行)。

图示详细文本:

二维码用于调出重要信息。

高品质硅板表面。

转换方便。适用于 115 V 和 230 V。

内置手柄便于最佳运输。

应用:

- 消磁通过沿同一个方向将工件一次或多次移过极板实现, 此时工件的整个长度都必须被拉过极板。
- 在磁性夹紧后用于工件消磁。
- 坚韧的结构 (铝压铸外壳) 保证可在恶劣的使用环境中长时间地使用。

技术说明

外壳高度	137 mm
外壳长度	260 mm

最大工件宽度	305 mm
穿透深度	75 mm
极板长度	250 mm
外壳宽度	315 mm
极板宽度	305 mm
重量	36.5 kg
消耗功率	990 W
消磁效率等级 (DMC)	+++
供电	电源驱动
保护方式	IP 21
接通时间	100 %
产品类别	消磁器