

FAHRION®
PRAZISION
ER 弹簧夹套套装 HP 带密封 (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E, ER 32


订购数据

订货号	309397
GTIN	2050001766441
产品分类	33F

描述

技术说明:

系统径向跳动和重复精度 **3 μm** (3×D, 最大 = 50 mm), 配套 FAHRION CENTRO P 夹头的情况下。

腐蚀防护: 弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层, 包括功能表面在内。

优点:

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命, 从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

适合于:

高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P。

提示:

- 最佳的径向跳动精度, 只有凭借 **CENTRO P** 型夹头才可获得。
- 夹紧范围 **h10** (仅额定尺寸)。

径向跳动精度: $\leq 2 \mu\text{m}$

技术说明

固定器	ER 32
标准	ISO 15488-A
径向跳动精度	$\leq 2 \mu\text{m}$

产品类别

夹钳