



数显外径千分尺套装, 测量范围: **0-100 mm**



## 订购数据

|      |               |
|------|---------------|
| 订货号  | 421495 0-100  |
| GTIN | 4045197702210 |
| 产品分类 | 42B           |

## 描述

### 技术说明:

清晰易读的显示屏, 测量面由硬质合金制成。

### 功能:

IP54: 可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密), 还有完整的接触保护。

### 供货范围:

外径千分尺, 编号 421490, 带有配套的校准规。

校准: S2

IP 保护等级: IP 54

千分尺数量: 4

调定规数量: 3

## 技术说明

|               |            |
|---------------|------------|
| 测量范围          | 0 - 100 mm |
| 千分尺数量         | 4          |
| 调定规数量         | 3          |
| 所含电池/蓄电池的产品编号 | 081560 357 |
| 所含电池数量        | 4          |

|         |         |
|---------|---------|
| IP 保护等级 | IP 54   |
| 供电      | 电池驱动    |
| 标准      | DIN 863 |
| 测量工具    | 数字      |
| 包装      | 稳定的箱体   |
| 校准      | S2      |
| 产品类别    | 外径千分尺   |

## 服务

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 校准 外径千分尺套装 测量范围 0-100 mm | 011070 0-100 |
| 签字 激光打标 型号               | 018940       |
| 校准 外径千分尺套装 测量范围 0-100 mm | 020430 0-100 |

## 配件

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 纽扣电池 / 特种电池 电池类型 357 | 081560 357 |
|----------------------|------------|