

靠凳，高度可调 气弹簧



订购数据

订货号	965631
GTIN	2050000981364
产品分类	96B

描述

技术说明:

支撑凳由钢管制成；带有防滑防油的踢脚套。座垫高度可通过制动杆调节。座垫由 **PU** 泡棉制成。座垫倾斜度可调节，并且可向两边摇摆，带有自动复位功能。

座垫的高度调节通过气压安全弹簧。

标准:

DIN 68877

涂层:

黑色 RAL 9005。

椅子承重: 120 kg

高度调整范围: 645 - 825 mm

椅面宽度: 320 mm

椅面深度: 220 mm

颜色 椅面材料: 黑色

技术说明

颜色 椅面材料	黑色
椅面宽度	320 mm

高度调整装置规格	气弹簧
标准	DIN 68877
底架规格	底座
椅面深度	220 mm
十字支座材料	钢
座椅面材料	PU 泡棉
座椅倾斜度调整	有
高度调整方式	高度调节杆
椅子承重	120 kg
站立面宽度	650 mm
站立面深度	450 mm
高度调整范围	645 - 825 mm
产品类别	站立辅助

配件

用于高脚立凳的垫座 型号 S	963901 S
----------------	----------