Garant

APMT 133504 ER, HB8630, Typ: INOX

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215392 INOX
GTIN	4045197746689
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:
Směrné hodnoty pro $a_e = 0{,}25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\,max} = 6$ mm.

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,18 mm
Typ	INOX
Rohový rádius	0,4 mm
Řada	Softcut®
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	APMT 133504 ER
Typ	HB8630
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm²	vhodný	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	vhodný	130 m/min	M
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodné		