Špičaté kleště pro elektroniku, Celková délka: 115mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	727196 115
GTIN	4003773024842
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:
Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Vícesložkově opláštěné rukojeti černá/šedá, elektricky vodivé. **Vhodné pro ESD.** Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany.
Použití:
Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.
Norma:
DIN ISO 9655
Materiál:
Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.
Upozornění:
Další provedení k dostání na poptávku.

Technický popis

Délka čelistí	22,5 mm
Celková délka	115 mm
Šířka hlavy	9,5 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Tvar čelistí	zužující se do špičky
Norma	DIN ISO 9655

Provedení čelistí	vevnitř hladce broušená
Rukojeť	Vícesložkový potah
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěná
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché zaoblené kleště