AEG

Úhlová bruska, Typ: WS8-115S

Údaje o objednávce

Artikové číslo	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:
Lehká a výkonná **jednoruční úhlová bruska 115 mm** s **kompaktní, ergonomickou konstrukcí**, převodová hlava otočná v 90° stupňových krocích, rychlé nastavení ochranného krytu, závit brusného vřetena M14.
Rozsah dodávky:
Včetně ochranného krytu, upínací sady a přídavné rukojeti.

Technický popis

Maximální ∅ kotouče	115 mm
Příkon	800 W
Maximální vibrace dle EN	4,2 m/s^2
Maximální hloubka řezu	28 mm
Označení výrobce	WS8-115S
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Hmotnost	1,9 kg
Rozsah otáček	12000 min^{-1}
Zdroj energie	Síťový provoz

Druh produktu	Úhlová bruska