KYOCERA

VNMG 160412, Typ: CA6525

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160412 CA6525 Druh: CA6525
Lamač třísek: MS
Hloubka řezu a_p: 0,75 - 2,5 mm
Posuv f: 0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Lamač třísek	MS
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,75 - 2,5 mm
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení