Sada tvrdokovových víceúčelových vrtáků dlouhé, ∅ vrtáku: 6-12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Třída artiklu	76G

Popis

Provedení:
Všestranně diamantem broušená destička z TK se **zvláště ostrými, velmi tvrdými břity.**
Patentovaný 4násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.
Celková délka 400 mm, délka spirály 300 mm.
Použití:
Přesné **vrtání** do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.
Obsah:
Po 1 vrtáku: vel. (∅) 6; 8; 10; 12 mm
Upozornění:
Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!

Technický popis

Počet vrtáků	4
∅ vrtáku	6 - 12 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	bez příklepového vrtání
Stopka	válcová stopka
Druh produktu	Víceúčelový vrták

Příslušenství

Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý ∅ vrtáku 8 mm	787045 8
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý ∅ vrtáku 10 mm	787045 10
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý ∅ vrtáku 12 mm	787045 12
Tvrdokovový víceúčelový vrtákdlouhý ∅ vrtáku 6 mm	787045 6