Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, højde 850 mm med Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1500mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	923617 1500
GTIN	4062406085995
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:
Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves/sænkes jævnt. Det betyder, at den står med komplet stabilitet på anvendelsesstedet og let kan flyttes igen. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.
Bestykning:
Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200
Skuffefronthøjde (højre): 1
Lakering:
Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016**(kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skydehåndtag	nej

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Antal hylder, højdeindstillelige	1
Stødfanger	nej
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Understelsdybde	700 mm
Højde	850 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Overflade, bordplade	lakeret med klar lak
Materiale, bordplade	Bøge-multiplex
Antal skuffer	4
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
kan sænkes	ja
Antal drejehjul uden bremse	2
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Vægt	151,6 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Understelsbredde	1300 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm

Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat	GS TÜV Süd
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 150 mm	927805 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75