Garant GRIDLINE

Filebænk med hjulenhed, med enhed til højdeindstilling og skruestik, med Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 1250mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	923697 1250
GTIN	4062406086206
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse

Udførelse:
Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejehjul og 2 faste hjul ∅100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Kan låses med stiftcylinderlås.
Bestykning:
Skuffefronthøjde mm: 75
Lågehøjde mm: 425
Lågehøjde skruestikhus mm: 575
Leveringsomfang:
Inklusive GARANT enhed til sammenklapning og højdeindstilling nr. 967568 str. 120 og GARANT skruestik nr. 967100 str. 120.
Lakering:
Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016** (kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Antal skuffer	1
Antal drejehjul uden bremse	2
Hjul-Ø, drejehjul	100 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Arbejdsplade, længde	1250 mm
Antal døre	2
Skuffer, nyttebredde i G	20
Materiale, bordplade	Eluplan-plade, mørk
Stødfanger	nej
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skydehåndtag	nej
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Hjul-Ø, fast hjul	100 mm
Højde	850 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
kan sænkes	ja
Materiale, hjul	Massivt gummi
Vægt	130,7 kg
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg

Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12