VIB-STAR-præcisionsslibeskive DIAMANT Ø×T×H (mm) D126, 300×20×76,2, Belægningstykkelse X: 3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	592050 3
GTIN	9009012027426
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:
Højudviklet, med **superabrasivt slibemiddel** (CBN eller diamant) i kunstharpiksbelagte fladslibeskiver og eksterne rundslibeskiver. Det højeffektive, **svingningsoptimerede VIB-Star slibeskive-basislegeme** muliggør **høj dæmpning** til rolig og jævn slibning med høj overfladekvalitet.

- **Ekstrem effektstigning (G-faktor) sammenlignet med traditionelle slibemidler.**
- **Den svingningsdæmpende konstruktion på bærerenheden øger standtiden markant.**
- **Kontinuerlig selvslibende effekt via ensartet effektforbrug og forebyggelse af cykliske skærpningsperioder.**

Diamant-belægning til højeffektiv slibning af **emner med korte spåner og uden jern** som hårdmetal, keramiske emner (PKS), metal med hård belægning.

Anvendelse:

- **Universelt anvendelig til alle emner fra en hårdhed på cirka 58 HRC (grænsen for, hvad der kan betale sig).**
- **Til fladslibning og ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning, lige).**
- **På alle gængse slibemaskiner inden for formfremstilling, værktøjsfremstilling og maskinkonstruktion, f.eks. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Jones & Shipman.**

- **Køling med emulsion og slibeolie nødvendig.**
- **Superabrasive CBN-/diamant-slibeskiver anvendes altid med maks. halv skivebredde sammenlignet med konventionelle slibeskiver.**

Specifikation:
D126C75B-VIB-STAR W-karbid.
Bemærk:
Disse slibeskiver kan afrettes på en blok af blødt stål, før den første slibning er ca. 0,02 mm. Alternativt også med afretter nr. 599600. Slibeskiver skal skærpes (åbning af binding) med slibesten nr. 599840.

Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Udvendig rund
Slibemetoder	Fladslibning
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Specifikation	D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form	1A1
Skive-Ø D	300 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	300×20×76,2
Borings-Ø H	76,2 mm
Slibebelægning, bredde, U	20 mm
Slibebelægning, højde, X	3 mm
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		