



Sada 6hranných nástrčných hlavíc IMPACT, 1/2 palce tenkostěnné, s plastovým pouzdrém



Údaje o objednávce

Artikové číslo	651241
GTIN	4991644506286
Třída artiklu	63R

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku. Při výměně kol a disků je k zajištění bezpečné jízdy důležité správné dotažení šroubů a matic. Pomocí tohoto šestihraného nástrčného klíče s plastovým návlekm můžete zaručit dostatečně pevné utažení matic nebo šroubů, aniž by došlo k poškození disků. Nástrčný klíč je vhodný i pro rázové utahovaky.

Plastový návlek chrání disky a zabraňuje poškrábání nebo jinému poškození, ke kterému by mohlo dojít použitím nářadí. Můžete si tedy být jisti, že váš vůz zůstane vždy v nejlepším stavu. Nástrčný klíč je důležitou součástí každého autoservisu. Toto nářadí nesmí chybět, ať už pracujete na svém vozidle sami nebo svěříte výměnu kol a disků odborníkovi.

Výhoda:

- **Krátký Ø a perfektně nastavená celková délka nástrčného klíče umožňuje práci se špatně dostupnými šrouby.**
- **Ochranná pouzdra chrání citlivé konstrukční díly (např. hliníkové disky).**
- **Nastavení polohy je možné provést na běžící utahovače, protože ochranná pouzdra jsou volnoběžná.**

- **Barevné označení pro rychlé rozlišení nástavců.**
- **Možnost vysokého zatížení nástrčného klíče díky torzní zóně.**
- **Vnitřní plastový doraz chrání choulostivé plochy kolových matic.**

Použití:

Především pro šetrnou montáž citlivých konstrukčních dílů (např. ráfků z lehkých kovů).

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, fosfátovaná manganem.

Obsah:

po 1 nástrčné hlavici č. 651240: vel. 17; 19; 21

Upozornění:

Náhradní ochranná pouzdra č. 651242

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů	3
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Plastové ochranné pouzdro Typ 17	651242 17
Pryžový kroužek pro hlavice, 1/2 palce Ø 25 mm	651800 25
Spojovací stopka pro hlavice, 1/2 palce Ø×délka 3X20 mm	651900 3X20
Plastové ochranné pouzdro Typ 19	651242 19
Plastové ochranné pouzdro Typ 21	651242 21
Sada pojistných svorek 10dílná pro nástavce, 1/2 palce, včetně stahováků Typ 3	651790 3
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palcetenkostěnná, s plastovým pouzdrem Rozměr klíče 19 mm	651240 19
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palcetenkostěnná, s plastovým pouzdrem Rozměr klíče 17 mm	651240 17

Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palcetenkostěnná, s
plastovým pouzdem Rozměr klíče 21 mm

651240 21