Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:
Doppelseitig mit 2×4 Schneiden.
Empfehlung:
Für höchste Oberflächengüten Plattentoleranz E wählen und mit Breitschlichtplatte(n) kombinieren.
Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$
maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$: 6 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMU 14T7 ANER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM

maximale Schnitttiefe $a_{p\,max}$	6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	240 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		