KYOCERA

Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170404 ER-JS, für Eckfräser, PR1225, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	227556 INOX
GTIN	4960664609444
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,3×D.
Exakte 90° bis a_p = 9 mm.
Eckenradius: 0,4 mm
Vorschub f_z pro Zahn: 0,09 – 0,13 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,09 – 0,13 mm
Typ	INOX
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 170404 ER-JS
Sorte	PR1225
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		