Garant

Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060208 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ: UNI

Bestelldaten

Bestellnummer	215690 UNI
GTIN	4045197601568
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:
Einsatzrichtwerte für a_e = 0,25×D. a_p = 3 mm, $a_{p\,max}$ = 4 mm.
Eckenradius: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060208 ER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	290 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	120 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		