

Garant**Momentnøgle-sortiment 25 Nm 1/4", Antal værktøjer: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	953941 24
GTIN	2050002007680
Artikelklasse	91A

Beskrivelse**Udførelse:**

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdsikum, tom, nr. 952001 str. 953941: 1 stk.

GARANT HEX-bit nr. 631225 str. 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 stk. af hver

GARANT HEX-skruebit nr. 631729 str. 3; 4; 5; 6: 1 stk. af hver

GARANT skruetrækker-bit til Torx® nr. 631805 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver

GARANT forlænger nr. 632429 str. 100: 1 stk.

GARANT momentnøgle med reverserbar skralde nr. 656050 str. 25: 1 stk.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Bredde: 200 mm

Dybde: 250 mm

Bredde i G: 8

Dybde i G: 10

Teknisk beskrivelse

Antal værktøjer	24
-----------------	----

Dybde	250 mm
Dybde i G	10
Bredde i G	8
Bredde	200 mm
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse	30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G	8×10
Drivfirkant	1/4 tommer
Produkttype	Hårdskumsindlæg med momentnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 100 mm	632429 100
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 5 mm	631729 5
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 6 mm	631225 6
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX25	631805 TX25
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 10 mm	631225 10
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 6 mm	631729 6
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 9 mm	631225 9
Momentnøgle med reverserbar skralde Maks. moment 25 Nm	656050 25
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5,5 mm	631225 5,5
Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 953941	952001 953941
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 7 mm	631225 7
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 14 mm	631225 14

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX8	631805 TX8
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX10	631805 TX10
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 13 mm	631225 13
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 11 mm	631225 11
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 5 mm	631225 5
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX15	631805 TX15
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 12 mm	631225 12
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 4 mm	631729 4
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 3 mm	631729 3
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX20	631805 TX20
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort Torx®-profil TX9	631805 TX9
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 8 mm	631225 8
6-kantet hoved 1/4 tomme Surface Drive Nøglestørrelse 4,5 mm	631225 4,5