Garant

Präzisions-Blechschälbohrer-Satz HSS, Schneiden-Ø DC: 3-30,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Artikelklasse	11C

Beschreibung

Ausführung:
Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Satz mit 3 Blechschälbohrern und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.
Verwendung:
Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
Stahlblech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NE-Metalle: 0,1 – 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.
Inhalt:
je 1 Blechschälbohrer: Nr. 118020 Gr. 3 –14; 8 – 20; 16 – 30,5
Bohrpaste: Nr. 118160

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_C	3 - 30,5 mm
Beschichtung	TiAlN
Farbring	ohne

Schneidstoff	HSS
Produktart	Stufenbohrer
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft

Zubehör

Präzisions-Blechschälbohrer HSS Schneiden-∅ DC 3-14 mm	118020 3-14
Bohrpaste ∅ 29 mm×91 mm	118160
Präzisions-Blechschälbohrer HSS Schneiden-∅ DC 8-20 mm	118020 8-20
Präzisions-Blechschälbohrer HSS Schneiden-∅ DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5