Garant

Portabrocas corto Forma E, HSK-E 40, Gama de sujeción: 0,3-10mm

Datos de pedido

Número de pedido	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Clase de artículo	31B

Descripción

Ejecución:
· **Para giro a derecha y a izquierda.**
· **Con RFID/perforación Balluffchip.**
Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm. Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
Suministro:
Incluida **llave de apriete** con mango transversal.
Partes opcionales:
Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.

Descripción técnica

Gama de sujeción	0,3 - 10 mm
∅ exterior D	38 mm
Tipo de construcción	delgado
Llave de apriete de recambio n.° 627425	SW 4
Longitud de voladizo medida A	91 mm
Adaptador	HSK-E 40
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto