AEG

Atornillador compacto de batería, Tipo: SE3

Datos de pedido

Número de pedido	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:
Destornillador inclinable con batería – AEG
Atornillador y **taladro compactos** con batería de iones de litio, **con articulación giratoria** para trabajar en forma de barra recta y también de forma acodada. Ajuste del par en 10 grados y acoplamiento de fricción. Giro a derecha/izquierda, asiento para **puntas de 6 caras de 1/4 pulgadas** (E 6,3).
Ventaja:
Con articulación giratoria.
Función:
IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ∅ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.
Suministro:
Incluye cargador y maleta de transporte.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.° 073824 y n.° 073841.
Embalaje: Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: AEG tipo B 3 V
Quality Dress: SE3,6
Cantidad de baterías contenidas: 2
Tipo batería: Ion de litio
Capacidad de la batería: 1,5 Ah
Tensión de batería: 3,6 V
Par de giro máximo blando: 4,5 Nm

Descripción técnica

Par de giro máximo blando	4,5 Nm
Par de giro máximo duro	6,5 Nm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	0 - 600 min^{-1}
∅ máximo de taladrado espiral en acero	3 mm
Quality Dress	SE3,6
Tipo	SE3
∅ máximo de taladrado espiral en madera	6 mm
Empleo típico	Light
Forma constructiva	Destornilladorde barra
Portaherramientas	E 6,3
Tensión de batería	3,6 V
Capacidad de la batería	1,5 Ah
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 200 min^{-1}
Peso	0,6 kg
Embalaje	Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo B 3 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	2
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Sistema de iones de Li S Tipo de batería, tipo de sujeción AB3 V	073824 AB3

Cargador de batería Tipo LA036	073841 LA036