Garant

APMT 180504 SR, HB7520, Tyyppi: ST1400

Tilaustiedot

Tilausnumero	215231 ST1400
GTIN	4045197673480
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:
Ohjelastuamisarvot arvoille a_e = 0,3×D / a_p = 5 mm, $a_{p\,max}$ = 9 mm.
Nirkon säde: 0,4 mm
Syöttö f_z / hammas: 0,25 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z / hammas	0,25 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Sarja	Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 180504 SR
Laji	HB7520
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm²	soveltuu	150 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		