HOLEX

CCMW 060204, BUX220, izvedba rezne oštrice: M

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265752 M
GTIN	4045197818034
Razred artikla	22I

Opis

Izvedba:
· **Jednostrana izvedba.**
· **Jedna oštrica.**
Napomena:
Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.
Vrsta: BUX220
Izvedba rezne oštrice: M
Dubina reza a_p: 0,1 - 0,5 mm
Posmak f: 0,1 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,1 - 0,5 mm
Vrsta	BUX220
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Izvedba rezne oštrice	M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060204
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	BUX220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje