TESA

Svirtinis indikatorius Rubytast, matavimo antgalio ilgis 12,5 mm su rubino rutuliu, Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ∅: 0,4/29mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:
Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Su 1/100 padalos verte.
Su rubino rutuliu.
TESA – matuoklis su rubino guoliais. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. **Pagaminta Šveicarijoje.**
Paskirtis:
Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.
Tiekimo sudėtis:
Su užspaudžiamu antgaliu ∅ 8 mm.
Priedai pasirinktinai:
Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.
Atsarginė dalis:
Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:
Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 – nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,15 N
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,4 mm
Korpuso ∅	29 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Pakreipimo ribos	2×120 laipsniai
Jungiamojo antgalio ∅ h6	8 mm
Liestuko ilgis	11,8 mm
Matavimo rutulio ∅	2 mm
Norma	DIN 2270
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG

Priedai

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm Matavimo rutulio ∅ 2R mm	436315 2R
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120
	436315 2

Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm Matavimo rutulio ∅ 2 mm	
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 11,8 mm Matavimo rutulio ∅ 1 mm	436315 1